

Garant**SNMG 190616, Rūšis: HB7020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251238 HB7020
GTIN	4045197764171
Produktų klasė	21G

Aprašymas

SNMG 190616 HB7020 Kampo spindulys: 1,6 mm
Kietlydinys: HB7020
Drožlialaužis: SM
Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 6 mm
Pastūma f : 0,15 - 0,5 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 350 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 350 m/min
Kietlydinys	HB7020
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kampo spindulys	1,6 mm
Drožlialaužis	SM
Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma f	0,15 - 0,5 mm/aps,

Pjūvio gylis a_p	0,5 - 6 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 190616
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui