

Garant

ER įspraustinė, mini / plona Forma ADB, SK 40 A = 100, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 20

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	300650 20
GTIN	4045197762597
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

Užveržimo veržlė tiksliai subalansuota, **HSC**. ER11 su aušinimo kanalu. Ypač tikslus šlifavimas (labai mažas radialinis mušimas!).

• **Standartiškai su specialia anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui.**

Paskirtis:

Įrankio su cilindrinio kotu tvirtinimui įvorėje pagal DIN 6499.

Tiekimo sudėtis:

Su High-Speed ER mini veržle Nr. 309650.

Priedai pasirinktinai:

ER užspaudimo įvorės Nr. 308881–309434, ER užveržimo raktas Nr. 309740.

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600–308806. AB užveržimo raktai Nr. 308820; 308830.

Pjovimo technika: HSC

Užspaudimo ribos: 1 - 13 mm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 100 mm

Išorinis Ø D: 28 mm

tinkamas užveržimo raktas Nr. 309740.: 20

Techninis aprašymas

Išorinis Ø D	28 mm
skirta ER cangėms	20 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	100 mm

tinkamas užveržimo raktas Nr. 309740.	20
Užspaudimo ribos	1 - 13 mm
Darbinis ilgis l_N	73 mm
Užspaudimo $\varnothing D_1$	1-13 mm
Laikiklis	SK 40 A = 100
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	įspraustinė

Priedai

Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal ISO 7388 tinka kūginiams laikikliams 40	308812 40
ER cangė Nominalus užveržimo $\varnothing d$ 1,5 mm	308911 1,5
ER cangė Nominalus užveržimo $\varnothing d$ 4 mm	308911 4
Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308660 40
Užveržimo galvutė dinamometriniam raktui ER mini veržlėms Skirta ER canginėms įspraustinėms 20	309745 20
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo $\varnothing d$ 3,5 mm	309446 3,5
ER cangių 7 dalių rinkinys, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm su tarpine	309018
ER cangė Nominalus užveržimo $\varnothing d$ 9 mm	308911 9
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308802 40
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo $\varnothing d$ 3 mm	309446 3
	308650 40

Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308911 8
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308790 40
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309446 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308930 10
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309406 7
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40	308820 40
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308911 7
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308760 40
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308615 40
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams ISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 40	308830 40
Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308600 40
ER cangių 15 dalių rinkinys, 2-16 mm	309240
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308930 8
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308911 12
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	308911 11
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308765 40
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308911 5
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308916 3
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309428 4,5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	308911 2
ER cangių 12 dalių rinkinys, 2-13 mm	309200

Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308625 40
Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308635 40
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308700 40
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	308911 13
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309406 4,5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1 mm	308911 1
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309406 6
Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308740 40
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308916 8
Užtraukimo varžtas Mazak, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40M	308670 40M
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309406 9
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308795 40
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309446 8
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308916 10
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308930 12
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 2,8 mm	309446 2,8
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309446 4
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308911 3
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	308930 11
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308916 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308930 5

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	308930 13
Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308620 40
ER užveržimo raktas 1/2 colio griovelis Skirta ER canginėms įspraustinėms 40	309700 40
Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal DIN 69872 tinka kūginiams laikikliams 40	308810 40
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 2,8 mm	309428 2,8
Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308630 40
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308911 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2,5 mm	308911 2,5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308911 10
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308916 9
Užtraukimo varžtas sandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308610 40
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308930 6
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 3,5 mm	309428 3,5
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309446 4,5
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308916 6
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3,5 mm	309406 3,5
Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308801 40
Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308785 40
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308720 40
Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308640 40
	308806 40

Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

Raktas ER mini veržlei Skirta ER canginėms įspraustinėms 20	309740 20
ER užveržimo raktas Skirta ER canginėms įspraustinėms 40	309680 40
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308916 5
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309428 7
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308916 4
ER cangių 12 dalių rinkinys, 2-13 mm	309016
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309406 8
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309446 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308930 3
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308930 4
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309406 4
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	308916 11
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309406 10
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308930 9
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	309446 5
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309428 6
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308916 12
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308930 7
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308605 40
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1 mm	308930 1
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	308930 2