



ECO rifliavimo ratuko laikiklis universalus, Koto dydis: 20 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	290040 20
GTIN	4030741290282
Produktų klasė	29I

Aprašymas

Modelis:

Modulinė konstrukcija: galima naudoti universaliai kaip dešininį arba kairinį.

kai rifliavimo profilis: RGE45° BL/BR45°

kai rifliavimo $\varnothing d_1$: 20 mm

kai rifliavimo plotis b: 8 mm

kai rifliavimo kiaurymės $\varnothing d_2$: 6 mm

Darbinės ribos: 10 - 80 mm

Kaištis: 299911 3

Techninis aprašymas

Koto aukštis	20 mm
Koto plotis	20 mm
Kaištis	299911 3
kai rifliavimo $\varnothing d_1$	20 mm
kai rifliavimo plotis b	8 mm
kai rifliavimo kiaurymės $\varnothing d_2$	6 mm
Darbinės ribos	10 - 80 mm
Pjovimo kryptis	kairėje ir dešinėje
kai rifliavimo profilis	RGE30° BL/BR30°
kai rifliavimo profilis	RAA 2xAA

kai rifliavimo profilis	RGE45° BL/BR45°
Produkto rūšis	Rifliavimo įrankiai

Priedai

HSS kaištis su plokščia išėma	290305
HSS kaištis HSS Tipas 3	299911 3
ECO rifliavimo ratuko laikiklių rinkinys Tipas SET	290050 SET