



## ECO rifliavimo įrankis universalus, Koto dydis: 20 mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	290241 20
GTIN	4030741303135
Produktų klasė	29H

### Aprašymas

#### Modelis:

Koto dalyje yra reguliuojamieji varžtai, kuriais galima reguliuoti darbinį kampą.

**Modulinė konstrukcija: galima naudoti universaliai kaip dešininį arba kairinį.** Gamybos  $\emptyset$  nustatymas naudojant skalę.

kai rifliavimo  $\emptyset d_1$ : 25 mm

kai rifliavimo plotis b: 6 mm

kai rifliavimo kiaurymės  $\emptyset d_2$ : 8 mm

Darbinės ribos: 10 - 250 mm

HM įvorė, apsauginė poveržlė, varžtas: 299920 1

### Techninis aprašymas

Koto aukštis	20 mm
Darbinės ribos	10 - 250 mm
Koto plotis	20 mm
HM įvorė, apsauginė poveržlė, varžtas	299920 1
kai rifliavimo kiaurymės $\emptyset d_2$	8 mm
kai rifliavimo $\emptyset d_1$	25 mm
kai rifliavimo plotis b	6 mm

Pjovimo kryptis	kairėje ir dešinėje
kai rifliavimo profilis	RGE45° BL/BR15°
kai rifliavimo profilis	RGE30° 2×AA
Produkto rūšis	Rifliavimo įrankiai

## Priedai

Atsarginių dalių rinkinys (3-jų dalių), HM įvorė, poveržlė, varžtas

290320

Atsarginių dalių rinkinys (3-jų dalių), HM įvorė, poveržlė, varžtas Tipas 1

299920 1