

Yale

Keltuvas su dantratinio kėlimo mechanizmu VSIII, Leistinoji apkrova: 0,25t



Užsakymo data

Užsakymo numeris	086020 0,25
GTIN	4025092665322
Produktų klasė	08X

Aprašymas

Modelis:

Visi grandininiai keltuvai gamykloje patikrinami su perkrova ir tiekiami su naudojimo instrukcija ir patikros sertifikatu.

Plieninė konstrukcija. Adatiniai ir rutuliniai visų besisukančių dalių guoliai. Automatiškai suveikiantis apkrovos stabdys. 360° sukamas, kaldintas kablys.

Pastaba:

Keliamoji galia iki 20 t, grandinės įdėklas ir perkrovos saugiklis pagal papildomą užsakymą.

Techninis aprašymas

Kėlimo jėga esant vardinei apkrovai	20 daN
Įprastas eigos aukštis	3 m
Leistinoji apkrova	250 kg
Grandinių skaičius	1
Svoris	4,9 kg

Produkto rūšis

Terkšlinis kėliklis