

Yale

Elektrinis grandininis keltuvas CPVF VEGO, Tipas: 0,25-8



Užsakymo data

Užsakymo numeris	086036 0,25-8
GTIN	2050001940469
Produktų klasė	08Y

Aprašymas

Modelis:

Tvirtos ir patikimos konstrukcijos elektrinis grandininis keltuvas su **kėlimo kabliu**. Integruotas **galinės padėties jungiklis** aukščiausiai ir žemiausiai kablo padėčiai pailgina nuo slydimo apsaugančios movos, motoro ir korpuso eksploatavimo trukmę. Pavaros grupė 1 Am, įjungimo trukmė 50% vienu greičiu, standartinė darbinė įtampa (400 V/50 Hz). Saugesnis darbas dėl 42 V apsauginio valdiklio, dengto valdymo jungiklio, kurio apsaugos klasė IP65, motorai IP55. Su dviem greičiais (lėtam kėlimui).

Funkcija:

IP55: apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugotas nuo dulkių), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto. (Galioja varikliui).

IP65: apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto. (Galioja valdymo jungikliui).

Pastaba:

Modeliai su 2 greičiais (lėtam kėlimui), kitokiais kėlimo aukščiais, važiuokle, grandinės dėže ir radijo imtuvu taip pat ir 230 V modelis tiekiami pagal užsakymą.

Techninis aprašymas

Įprastas eigos aukštis	3 m
Leistinoji apkrova	250 kg
Grandinių skaičius	1
Eigos greitis	8 m/min
Eigos greitis	2 m/min
Svoris	18 kg
IP apsaugos klasė	IP 55
IP apsaugos klasė	IP 65
Produkto rūšis	Svirtis