

HOLEX®
CNMG 09T304 Rinkinyje 10 vnt., Rūšis: HBX130

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250244 HBX130
GTIN	4045197766694
Produktų klasė	22D

Aprašas

CNMG 09T304 Rinkinyje 10 vnt. HBX130 Kietlydinys: HBX130

Drožlialaužis: MM

 Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 6 mm

 Pastūma f : 0,05 - 0,55 mm/aps,

 Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 200 m/min

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	MM
Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 200 m/min
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kietlydinys	HBX130
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 6 mm

Pastūma f	0,05 - 0,55 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Serija	Ištekinimo laikiklis
Serija	eco-QT-/ eco tekinimo peiliai
Serija	Tekinimo laikiklis
Serija	QuickTurn tekinimo peilis
Serija	Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 09T304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Keičiamųjų plokštelių priskyrimas	neutral.