

**Garant****Pjovimo plokštelė dešininė, HU9315, Griovelio plotis m (H13): 2,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273900 2,5
GTIN	4045197768179
Produktų klasė	21J

**Techninis aprašymas**

$t_{maks.}$	2,5 mm
Griovelio plotis m (H13)	2,5 mm
Pjovimo briaunos plotis w	2,5 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Pjovimo briaunos spindulys R	0,2 mm
Keičiamų plokštelių priskyrimas	dešininiai
Kietlydinys	HU9315
Grioveliai pagal standartą	DIN 472
Grioveliai pagal standartą	DIN 471
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3

Pagrindinis naudojimas	N
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	70 - 280 mm/min
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	280 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	280 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	170 m/min	N
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	50 m/min	S
CuZn	ribotai tinka	200 m/min	N
Grafitas	ribotai tinka	70 m/min	N
nepertraukiamas	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		