

**Garant****Įsukamas karštojo užspaudimo adapteris plonas, Sriegis M × užspaudimo Ø  
D1: M12X6****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 301397 M12X6  |
| GTIN             | 4045197767349 |
| Produktų klasė   | 31Z           |

**Aprašymas****Modelis:**

Iš karščiui atsparaus plieno, integruotas įrankio darbinio ilgio reguliatorius, plonas, tinka HSS ir HM.

**Paskirtis:**

Puikiai tinka, kai keliami maksimalūs reikalavimai tikslumui ir balansavimo kokybei, pvz., naudojant ilgintuvus.

**Techninis aprašymas**

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Išorinis Ø D                    | 21 mm |
| Ø D <sub>2</sub>                | 15 mm |
| Sriegis M                       | M12   |
| Ilgintuvo Ø D <sub>3</sub>      | 23 mm |
| Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>     | 6 mm  |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 60 mm |
| Ilgis L                         | 42 mm |
| maksimalus užveržimo momentas   | 60 Nm |
| Vidinis aušinimas               | taip  |
| Radialinio mušimo tikslumas     | ≤3 µm |

Produkto rūšis

Adapteris