

**Garant****Įsukamas karštojo užspaudimo adapteris plonas, Sriegis M × užspaudimo Ø  
D1: M12X10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	301397 M12X10
GTIN	4045197767363
Produktų klasė	31Z

**Aprašymas****Modelis:**

Iš karščiui atsparaus plieno, integruotas įrankio darbinio ilgio reguliatorius, plonas, tinka HSS ir HM.

**Paskirtis:**

Puikiai tinka, kai keliami maksimalūs reikalavimai tikslumui ir balansavimo kokybei, pvz., naudojant ilgintuvus.

**Techninis aprašymas**

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	60 mm
Ilgis L	38 mm
Išorinis Ø D	24 mm
Ilgintuvo Ø D <sub>3</sub>	23 mm
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Ø D <sub>2</sub>	18 mm
Sriegis M	M12
maksimalus užveržimo momentas	60 Nm
Vidinis aušinimas	taip
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 µm

Produkto rūšis

Adapteris