

**Garant****RDHW 1003 MOTN, HB7210, Tipas: HART****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212246 HART
GTIN	4045197768889
Produktų klasė	21A

**Aprašymas****Modelis:**

Visos keičiamos plokštelės gali būti naudojamos tiek su 0° neigiamais, tiek su 7° teigiamais laikikliais.

**Pastaba:**

Rekomenduojamos vertės, skirtos  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{pmax} = 2,5$  mm.

Pastūma  $f_z$  per dantį: 0,16 mm

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: RDHW 1003 MOTN

Tipas: HART

**Techninis aprašymas**

Tipas	HART
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	RDHW 1003 MOTN
Ašmenys	HM
Kietlydinys	HB7210
Pastūma $f_z$ per dantį	0,16 mm

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui