

Garant**Sriegimo peilis su keičiama plokšte, kairinis, Darbinės dalies ilgis / plokštelių dydis L: 45/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	272172 45/16
GTIN	4045197769367
Produktų klasė	21W

Aprašymas

Tiekimo sudėtis:
Su atramine plokšte 1,5°.

Techninis aprašymas

Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	29 mm
Vidinis aušinimas	taip
Plokštelės dydis	16 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	279810 2
Darbinės dalies ilgis L_3	16,1 mm
Bendras ilgis L	200 mm
= atraminė plokštelė 1,5°	272630 1,5
Atraminės plokštelės varžtas	279824 1
Koto $\varnothing D_s$	25 mm
Kakliuko plotis L_4	24,6 mm
Pritaikymo sritys	vidinis radialinis įpjovimas
Paskirtis	kairinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Varžtas atraminei plokštei Tipas 1	279824 1
Užveržimo varžtas Tipas 2	279810 2
Atraminė plokštelė išstėkinimo įrankių laikikliui Nuolydžio kampas 1,5 laipsniai	272630 1,5
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX10	674248 TX10
Užveržimo varžtas	272500
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500