

Modulinė ištekimo peilio galvutė, dešininė, Sistema / plokštelių dydis: DM/16



Užsakymo data

Užsakymo numeris	251714 DM/16
GTIN	4251414902985
Produktų klasė	29D

Aprašas

Aprašymas:

Modulinės ištekimo galvutės **vibraciją slopinantiems ištekimo laikiklių kotams.**

Paskirtis:

Apdirbimui su sumažinta vibracija iki **10xD gylis.**

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: DM

Pjovimo galvutės ISO kodas: DVUNR/L

tinkamos keičiamosios plokštelės: VNMG 1604..

tinkamas korpusas: 264910 - 264922

Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$: 50 mm

Centro poslinkis: 29 mm

Bendras ilgis: 35 mm

Techninis aprašymas

Sistema	DM
Pjovimo galvutės ISO kodas	DVUNR/L
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	50 mm
Plokštelės dydis	16 mm
Bendras ilgis	35 mm
Centro poslinkis	29 mm
tinkamos keičiamosios plokštelės	VNMG 1604..
Atraminė plokštelė	259033 5
Varžtas atraminei plokštelei	259027 3
tinkamas korpusas	264910 - 264922
Spaustukas, varžtas, O žiedas	259036 7
Serija	Modulinė ištekimo laikiklio galvutė
Paskirtis	dešininė
Vidinis aušinimas	taip

Priedai

Atraminė plokštelė	259227
Varžtas atraminei plokštelei	259613
Spaustukas	259509
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu maksimalus sukimo momentas 500 cN·m	659906 500
Geležtė TorxPlus® varžtams, kotas E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15