

Modulinė ištekimo peilio galvutė, dešininis, Sistema / plokštelių dydis: DM/16



Užsakymo data

Užsakymo numeris	251410 DM/16
GTIN	4251414902817
Produktų klasė	29D

Aprašas

Aprašymas:

Modulinės ištekimo galvutės **vibravimą slopinantiems kotams.**

Paskirtis:

Apdirbimui su sumažinta vibracija iki **10×D gylis.**

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: DM

Pjovimo galvutės ISO kodas: DTUNR/L

tinkamos keičiamosios plokštelės: TN.. 1604..

tinkamas korpusas: 264910 - 264922

Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$: 48 mm

Centro poslinkis: 27 mm

Bendras ilgis: 35 mm

Techninis aprašymas

Bendras ilgis	35 mm
tinkamas korpusas	264910 - 264922
Plokštelės dydis	16 mm
Centro poslinkis	27 mm
tinkamos keičiamosios plokštelės	TN.. 1604..
ISO kodo keičiama pjovimo galvutė	DTUNR/L
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	48 mm
Atraminė plokštelė	259033 4
Varžtas atraminei plokštei	259027 1
Spaustukas, varžtas, O žiedas	259036 2
Sistema	DM
Serija	Modulinė ištekimo laikiklio galvutė
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	taip

Priedai

Atraminė plokštelė	259226
Varžtas atraminei plokštei	259611
Spaustukas	259503