

Modulinė ištekinimo peilio galvutė, kairinis, Sistema / plokštelių dydis: DM/16**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251411 DM/16
GTIN	4251414902879
Produktų klasė	29D

Aprašas**Aprašymas:**

Modulinės ištekinimo galvutės **vibravimą slopinantiems kotams.**

Paskirtis:

Apdirbimui su sumažinta vibracija iki **10xD gylio.**

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: DM

Pjovimo galvutės ISO kodas: DTUNR/L

tinkamos keičiamosios plokštelės: TN.. 1604..

tinkamas korpusas: 264910 - 264922

Mažiausias pragręžimo Ø D_{min}: 48 mm

Centro poslinkis: 27 mm

Bendras ilgis: 35 mm

Techninis aprašymas

ISO kodo keičiama pjovimo galvutė	DTUNR/L
Centro poslinkis	27 mm
tinkamos keičiamosios plokštelės	TN.. 1604..
Atraminė plokštelė	259033 4
Spaustukas, varžtas, O žiedas	259036 6
tinkamas korpusas	264910 - 264922
Plokštelės dydis	16 mm
Varžtas atraminei plokštei	259027 1
Sistema	DM
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	48 mm
Bendras ilgis	35 mm
Serija	Modulinė ištekimo laikiklio galvutė
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	taip

Priedai

Spaustukas	259508
Atraminė plokštelė	259226
Varžtas atraminei plokštei	259611