

Ištekinimo plokštelės laikiklio kotas Plienas QC, 5×D, Sistema / koto Ø: QC/20**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	264900 QC/20
GTIN	4251414902251
Produktų klasė	29E

Aprašymas**Modelis:**

Su jungtimi aušinimo skysčiui 1/8-27 NPT.

Pastaba:

$D_{min} = 1/2 \text{ koto } \varnothing + H + \text{vidutinio poslinkio } L_3 \text{ pjovimo galvutė.}$

Vidinis aušinimas: taip

Sistema: QC

Bendras ilgis L: 160 mm

Montavimo varžtas: 269025 2

Techninis aprašymas

Koto Ø	20 mm
Sistema	QC
Montavimo varžtas	269025 2
Aukšto slėgio jungiamoji žarna	269207
Aušinimo skysčio kištukinė jungtis	269208
Bendras ilgis L	160 mm
tinkamos keičiamos pjovimo galvutės	264834; 264835
Ištekinimo gylis iki	5×D
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Bazinis laikiklis

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu
Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659906 500

Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, kotas E 6,3
Šešiabriaunis 2 mm

674242 2