


HOLEX**Skaitmeninis gylmatis, Matavimo diapazonas: 300mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	418742 300
GTIN	4045197771209
Produktų klasė	42A

Aprašymas**Modelis:**

Matavimo rezultatai rodomi dideliame aiškiam ekrane. Matavimo plokštumos tiksliai šlifuotos.

Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Papildomas tiltelis Nr. 418744.

Techninis aprašymas

Padalos vertė	0,01 mm
Padalos vertė, pasirenkama	0,0005 in
Tiltelio ilgis	100 mm
Padalos vertė, pasirenkama	0,01 mm
Kalibravimas	A1
Matavimo liniuotės skersmuo	16×4 mm
Baterijų kiekis	1
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Maitinimas	Baterijos
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,04 mm
Norma	ISO 13385

Padalos vertė, pasirenkama	mm / Inch
Matavimo verčių fiksavimas	vienkartinis nulinio taško nustatymas
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Gylmatis

Paslaugos

DAkkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 300 mm	021010 300
KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 300 mm	021000 300

Priedai

Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498965
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas D2	497100 D2
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975
Prijungimo kabelis Tipas D1	497080 D1
Prijungimo kabelis Tipas USB2	497080 USB2
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas USB2	497100 USB2
Varžtas gylio nustatymo plokštelei	412230
Siųstuvas Tipas S1	498966 S1
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas D1	497100 D1
Prijungimo kabelis Tipas D2	497080 D2