

Garant**Atpjovimo plokštelė Glotnūsiai apdirbimas, HB7310, Įpjovos plotis w: 3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273716 3
GTIN	4045197771360
Produktų klasė	21L

Techninis aprašymas

Įpjovos plotis w	3 mm
Įpjovos pločio w tolerancija	±0,03 mm
Pastūma f	0,05 - 0,2 mm/aps,
Pjūvio gylis a _p	0,4 - 1,5 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupūsiai apdirbimas
Ašmenys	HM
Pagrindinis naudojimas	N
Papildomas naudojimas	Ti
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kietlydinys	HB7310
Pjovimo briaunos spindulys R	0,2 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	350 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	350 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	280 m/min	N
Ti >850 N/mm ²	tinka	50 m/min	S
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		