

Garant**Atpjovimo plokštelė Sferinė, HB7310, įpjovos plotis w: 4mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273739 4
GTIN	4045197771407
Produktų klasė	21L

Techninis aprašymas

Įpjovos pločio w tolerancija	±0,04 mm
Įpjovos plotis w	4 mm
Pastūma f	0,1 - 0,22 mm/aps,
Pjūvio gylis a _p	0,6 - 1,6 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Pagrindinis naudojimas	N
Papildomas naudojimas	Ti
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	HB7310
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	350 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	350 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	280 m/min	N
Ti >850 N/mm ²	tinka	50 m/min	S
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		