

Garant**Tekinimo plokštelės laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydžiai: 32/19mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250017 32/19
GTIN	4045197771995
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Varžtas atraminei plokštei	259025 12
Spaustukas, varžtas, spyruoklė	259035 7
Tinkamos keičiamos plokštelės	CN.. 1906..
Darbinės dalies ilgis L ₄	40 mm
Koto dydis	32 mm
Plokštelės dydis	19 mm
Atraminė plokštelė	259031 36
Galvutės ilgis L ₁	40 mm
Laikiklio ISO kodas	DCLNR/L 3232P19
Bendras ilgis L	170 mm
Serija	QuickTurn
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Paskirtis	Apdaila

Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Atraminė plokštelė Tipas 36	259031 36
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX20	674248 TX20
Varžtas atraminei plokštei 10 vnt. Tipas 2	259026 2
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500