

Garant**Ištekinimo plokštelių laikiklis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 50/19mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250036 50/19
GTIN	4045197772329
Produktų klasė	21T

Aprašymas

Modelis:

PCLNR 95° ištekinimo peilis keičiamoms plokštelėms CN.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	350 mm
Svirtis	259015 13
Mažiausias pragražimo Ø D _{min}	63 mm
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 5
Plokštelės dydis	19 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	48 mm
Svirties varžtas	259018 13
Atraminė plokštelė	259031 36
Darbinės dalies ilgis L ₃	35 mm
Spyruoklių rinkinys	259044 7
Laikiklio ISO kodas	A50U PCLNR/L19
Tinkamos keičiamos plokštelės	CN.. 1906..
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Koto Ø D _s	50 mm

Norma	DIN 8024
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Svirtis Tipas 13	259015 13
Svirties varžtas Tipas 13	259018 13
Atraminė plokštelė Tipas 36	259031 36
Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3 Šešiabriaunis 4 mm	674242 4
Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 7	259044 7
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500