

**Garant**
**VHM-HPC grąžtas Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, Ø DC h7: 10,8 mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	123115 10,8
GTIN	4045197402035
Produktų klasė	11E

**Aprašymas**
**Modelis:**

**Tvirta šerdis ir speciali viršūnės geometrija** - todėl pjaunamoji skersinė briauna **daug tiksliau centruoja**.

Išgręžiama labai tiksli kiaurymė, tą užtikrina **4 kreipiamosios briaunos**, kurios tiksliai kreipia grąžtą net labai giliai gręžiant!

Dėl šiek tiek užapvalintos **pagrindinės pjovimo briaunos** ir ypatingos griovelių formos gręžimo metu suformuojama **trumpa drožlė**, net ir tų medžiagų, kurių drožlės paprastai būna ilgos.

**Privalumai:**

**Labai saugus darbo procesas ir gera kiaurymės paviršiaus kokybė.**

**Rekomendacija:**
**Maksimalus gręžimo gylis:**

drožlių griovelio ilgis (žr. lentelę) minus  $1,5 \times$  nominalus  $\emptyset$ .

**Pastaba:**

Užspaudimo griovelio ilgis  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Pjovimo technika: HPC

Norma: Gamykliniai standartai

Tolerancija Nominalusis  $\emptyset$ : h7

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Pusiau standartinis: taip

Tolerancija Nominalusis  $\emptyset$ : h7

rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis  $L_2$ : 113,8 mm

Bendras ilgis L: 180 mm

Koto  $\emptyset D_s$ : 12 mm

Pastūma f INOX < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,15 mm/aps,

**Techninis aprašymas**

Nominalusis $\emptyset D_c$	10,8 mm
-----------------------------	---------

Pastūma f INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,15 mm/aps,
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Koto tolerancija	h6
Užspaudimo griovelio ilgis c	130 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	h7
Koto Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Bendras ilgis L	180 mm
Norma	Gamykliniai standartai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L <sub>2</sub>	113,8 mm
Pusiau standartinis	taip
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Gręžimo gylis iki	10×D
Smailas kampas	135 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas	taip, su 25 bar
Pjovimo technika	HPC
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas