

Garant

VHM-HPC grąžtas Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, Ø DC h7: 19 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	123115 19
GTIN	4045197402233
Produktų klasė	11E

Aprašymas

Modelis:

Tvirta šerdis ir speciali viršūnės geometrija - todėl pjaunamoji skersinė briauna **daug tiksliau centruoja**.

Išgręžiama labai tiksli kiaurymė, tą užtikrina **4 kreipiamosios briaunos**, kurios tiksliai kreipia grąžtą net labai giliai gręžiant!

Dėl šiek tiek užapvalintos **pagrindinės pjovimo briaunos** ir ypatingos griovelių formos gręžimo metu suformuojama **trumpa drožlė**, net ir tų medžiagų, kurių drožlės paprastai būna ilgos.

Privalumai:

Labai saugus darbo procesas ir gera kiaurymės paviršiaus kokybė.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:

drožlių griovelio ilgis (žr. lentelę) minus $1,5 \times$ nominalus \emptyset .

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Pjovimo technika: HPC

Norma: Gamykliniai standartai

Tolerancija Nominalusis \emptyset : h7

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Pusiau standartinis: taip

Tolerancija Nominalusis \emptyset : h7

rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L_2 : 205,5 mm

Bendras ilgis L: 286 mm

Koto $\emptyset D_s$: 20 mm

Pastūma f INOX < 900 N/mm²: 0,25 mm/aps,

Techninis aprašymas

Nominalusis $\emptyset D_c$	19 mm
-----------------------------	-------

Koto tolerancija	h6
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Užspaudimo griovelio ilgis c	234 mm
Pastūma f INOX < 900 N/mm ²	0,25 mm/aps,
Tolerancija Nominalusis Ø	h7
Koto Ø D _s	20 mm
Bendras ilgis L	286 mm
Norma	Gamykliniai standartai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂	205,5 mm
Pusiau standartinis	taip
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Gręžimo gylis iki	10×D
Smailas kampas	135 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas	taip, su 25 bar
Pjovimo technika	HPC
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas