

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Apvalus šepetys su kotu Nerūdijančiojo plieno viela 0,20 mm, Šepečio Ø D1× apimamas plotas L1: 50X15mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

574250 50X15

GTIN

4017359028599

Produktų klasė

57L

**Aprašymas****Modelis:**Banguota specialios kokybės viela, **koto Ø 6 mm.****Paskirtis:**

Naudojama rankiniuose šlifukuokliuose, staklėse su lanksčiu velenu arba rankiniuose gręžtuvuose paviršių apdirbimui. Didelis sukimosi greitis didina darbo našumą.

Skirta rūdžių, nuodegų, užvartų nuėmimui, valymui.

**Techninis aprašymas**Ilgis H<sub>1</sub>

12 mm

Šerių storis

0,2 mm

Šepečio Ø D<sub>1</sub>

50 mm

maksimalus sūkių skaičius

15000 min<sup>-1</sup>Plotis L<sub>1</sub>

15 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>

6 mm

Šerių medžiaga	INOX viela
Pynimas	banguota
Produkto rūšis	Apvalus šepetys