

**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Apvalus šepetys su kotu Nerūdijančiojo plieno viela 0,20 mm, Šepečio Ø D1×  
apimamas plotas L1: 30X6mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	574250 30X6
GTIN	4017359007075
Produktų klasė	57L

**Aprašymas****Modelis:**

Banguota specialios kokybės viela, **koto Ø 6 mm.**

**Paskirtis:**

Naudojama rankiniuose šlifuokliuose, staklėse su lanksčiu velenu arba rankiniuose gręžtuvuose paviršių apdirbimui. Didelis sukimosi greitis didina darbo našumą.

Skirta rūdžių, nuodegų, užvartų nuėmimui, valymui.

**Techninis aprašymas**

Šerių storis	0,2 mm
Ilgis H <sub>1</sub>	6 mm
Šepečio Ø D <sub>1</sub>	30 mm
maksimalus sūkių skaičius	20000 min <sup>-1</sup>
Plotis L <sub>1</sub>	6 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Šerių medžiaga	INOX viela

Pynimas

banguota

Produkto rūšis

Apvalus šepetys