



## Rifliavimo ratuko laikiklis universalus, Koto dydis: 25mm



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 290210 25     |
| GTIN             | 4030741396724 |
| Produktų klasė   | 29H           |

### Aprašymas

#### Modelis:

**Modulinė konstrukcija: galima naudoti universaliai kaip dešininį arba kairinį.**

HM įvorė dar didesniai patvarumui.

Greitas įrankio reguliavimas tvirtinimo varžtu.

#### Privalumai:

- **Maža vibracija.**
- **Reguliavimo skalė ir sinchroninio veikimo nustatymo varžtas detalės  $\varnothing$  nustatymui.**
- **Trumpesnis keitimo laikas ir atitinkamai mažesnė vieneto kaina.**
- **Rifliavimo ratukų kampo korekcijos.**
- **Dar patvaresnis dėl specialiai grūdinto paviršiaus.**
- **Skirtas didesniems pjovimo greičiams ir pastūmoms.**

### Techninis aprašymas

|  |             |
|--|-------------|
| Koto aukštis                               | 20 mm       |
| Darbinės ribos                             | 10 - 250 mm |
| Koto plotis                                | 25 mm       |
| HM įvorė, apsauginė poveržlė, varžtas      | 299920 1    |
| kai rifliavimo kiaurymės $\varnothing d_2$ | 8 mm        |
| kai rifliavimo $\varnothing d_1$           | 25 mm       |

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| kai rifliavimo plotis b | 6 mm                |
| Pjovimo kryptis         | kairėje ir dešinėje |
| kai rifliavimo profilis | RGE45° BL/BR15°     |
| kai rifliavimo profilis | RGE30° 2×AA         |
| Produkto rūšis          | Rifliavimo įrankiai |

---

## Priedai

Atsarginių dalių rinkinys (3-jų dalių), HM įvorė, poveržlė, varžtas Tipas 1

299920 1