



## Veržliaraktis, reguliuojamas šone, Visas ilgis: 305 mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	813940 305
GTIN	7314150191246
Produktų klasė	83F

### Aprašas

#### Aprašymas:

Su ergonomiška rankena iš termoplastinio elastomero. Žiočių padėtis 15°. Preciziškai užgrūdintas, apsaugotas nuo rūdžių ir chromuotas. Matavimo skalė mm, kairėje pusėje.

#### Norma:

**ISO 6787; ASME B107.8M-2003; UNE 16532**

maksimalus rakto dydis: 39,5 mm

visas ilgis: 12 in

### Techninis aprašymas

maksimalus rakto dydis	39,5 mm
visas ilgis	12 in
visas ilgis	305 mm
Svoris	750 g
Norma	ASME B107.8M-2003
Norma	UNE 16532
Norma	ISO 6787
Žiočių padėtis	15 laipsniai
Gamintojo metodas	preciziškai užgrūdintas ir apsaugotas nuo rūdžių
Medžiaga	Aukštos kokybės plieno lydinys

Paviršius	chromuotas
nekibirksčiuojantis	ne
Keičiamos lūpos	ne
Padalos	taip
Terkšlės funkcija	ne
Rankenos apvalkalas	taip