

**Garant****T formos griovelių spaustukas su užveržimo varžtu, Griovelio plotis B / gnybto storis S: 16/40mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	360024 16/40
GTIN	2050001853950
Produktų klasė	310

**Aprašymas****Modelis:**

Cilindrinis varžtas su vidiniu šešiabriauniu DIN912, tvirtumo klasė 12.9. GARANT ZeroClamp sistemos nulinio taško užspaudimas yra svarbi šiuolaikinių gamybos sistemų funkcija, ypač automatizuotoje gamyboje. Dėl specialios kontaktinės sąsajos tai užtikrina tikslų ir patikimą nulinio taško kartojimo tikslumą. Sistemos pneuminė prispaudimo jėga tvirtai laiko ruošinius norimoje padėtyje, kad būtų galima greitai ir tiksliai keisti ruošinius nekeičiant padėties nustatymų. Tai sutrumpina montavimo laiką ir padidina produktyvumą. GARANT ZeroClamp sistemos nulinio taško užspaudimo funkcija yra būtina efektyviam gamybos procesui. Sužinokite daugiau apie GARANT ZeroClamp novatoriškas technologijas ir optimizuokite savo gamybą.

**Techninis aprašymas**

Sriegis M	M14
Užveržimo varžto igis	50 mm
Griovelio plotis B	16 mm
Spaustuko storis S	40 mm

Serija	ZeroClamp
Produkto rūšis	Bazavimo kaladėlė