

**HOLEX****Sunkūs plieniniai veržtuvai su specialia spaudžiamąja mova, Užveržimo tarpas: 400mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	861320 400
GTIN	4045197775078
Produktų klasė	82C

**Aprašymas****Modelis:**

Kreipiančioji ir atraminis padas iš kalibruoto poliruoto plieno (specialus profilis), abi dalys pagerintos kokybės ir cinkuotos galvaniniu būdu. Slystamoji apkaba iš plieno, kaldinta štapavimo būdu, pagerintos kokybės ir cinkuota galvaniniu būdu. Dilimui atsparus, lengvos eigos plieninis sraigtas su trapeciniu sriegiu. Ilgaamžis, nes speciali karščiui atspari plokštė yra su plieno intarpu. Sraigtas pagerintos kokybės, juodintas, su reguliuojama T formos rankena. Pasukama iki 30°.

**Paskirtis:**

Didelėms ir labai didelėms apkrovoms, kai detales reikia užspausti gaminant plienines konstrukcijas, krovininius automobilius, mašinų gamyboje, šaltkalvių dirbtuvėse ir t.t. Judinama specialia spaudžiamąja užmova galima užspausti detales su nuožula. **Maksimali užspaudimo jėga iki maždaug 22 000 N.**

**Techninis aprašymas**

Kreipiančiosios skerspjuvis	40×20 mm
Svoris	6 kg

Išnešimas	175 mm
Užveržimo tarpas	400 mm
Produkto rūšis	Veržtuvas

---

## Priedai

Prispaudimo plokštė Tipas GSV	861121 GSV
Prispaudimo plokštė Tipas GSP	861121 GSP