

HOLEX**Sunkūs plieniniai veržtuvai su specialia spaudžiamąja mova, Užveržimo tarpas: 600mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	861320 600
GTIN	4045197775115
Produktų klasė	82C

Aprašymas**Modelis:**

Kreipiančioji ir atraminis padas iš kalibruoto poliruoto plieno (specialus profilis), abi dalys pagerintos kokybės ir cinkuotos galvaniniu būdu. Slystamoji apkaba iš plieno, kaldinta šampavimo būdu, pagerintos kokybės ir cinkuota galvaniniu būdu. Dilimui atsparus, lengvos eigos plieninis sraigtas su trapeciniu sriegiu. Ilgaamžis, nes specialiai karščiui atspari plokštė yra su plieno intarpu. Sraigtas pagerintos kokybės, juodintas, su reguliuojama T formos rankena. Pasukama iki 30°.

Paskirtis:

Didelėms ir labai didelėms apkrovoms, kai detales reikia užspausti gaminant plienines konstrukcijas, krovininius automobilius, mašinų gamyboje, šaltkalvių dirbtuvėse ir t.t. Judinama specialia spaudžiamąja užmova galima užspausti detales su nuožula. **Maksimali užspaudimo jėga iki maždaug 22 000 N.**

Techninis aprašymas

Išnešimas	175 mm
Užveržimo tarpas	600 mm

Svoris	6,8 kg
Kreipiančiosios skerspjūvis	40×20 mm
Produkto rūšis	Veržtuvas

Priedai

Prispaudimo plokštė Tipas GSV	861121 GSV
Prispaudimo plokštė Tipas GSP	861121 GSP