

AEG

Skersavimo ir nusklembimo staklės, Tipas: PS254L



Užsakymo data

Užsakymo numeris	078229 PS254L
GTIN	4002395134687
Produktų klasė	07A

Aprašymas

Modelis:

Skersavimo ir nusklembimo pjovimo staklės **su traukimo funkcija.**

- **Galimi pjūviai iki 305×90 mm, kai kampas 90°.**
- **Integruotas pjūvio linijos lazeris ir LED darbo vietos apšvietimas tiksliems pjūviams.**
- **Nuosklembos kampo iki 50° reguliatorius su fiksiatoriumi.**
- **Laidas 3 m ilgio.**
- **Integruotas dulkių nusiurbimo įtaisas sulaiko 80% visų dulkių.**

Tiekimo sudėtis:

Su ruošinių užveržimo įtaisu, nusiurbimo žarna ir gaubtu, 48 dantų pjovimo disku (pjovimo disko Ø / kiaurymės Ø: 254 / 30 mm), įrankis pjovimo diskui pakeisti.

Pastaba:

Tinkamus diskinius pjūklus rasite Nr. 078227 ir t. t.

Techninis aprašymas

maksimalus pasvirimo kampas dešininis	-2 laipsniai
maksimalus nuosklembos kampas kairinis	50 laipsniai
Svoris	19,5 kg

maksimalus pasvirimo kampas kairinis	47 laipsniai
maksimalus sūkių skaičius	4500 min ⁻¹
Gamintojo pavadinimas	PS254L
maksimalus dešininis nuosklembos kampas	50 laipsniai
Naudojama galia	2000 W
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Pjūklas

Priedai

HM pjovimo diskas, Ø 254×30 mm Skersmuo / dantų skaičius 254/Z80	078227 254/Z80
Darbo stalas, skirtas PS254L Tipas PSU1000	078240 PSU1000