

**Gilintuvas su reguliuojamu kampu, Weldon kotas, Koto Ø D<sub>s</sub> h<sub>6</sub>: 25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	216635 25
GTIN	4045197778994
Produktų klasė	220

**Aprašymas****Modelis:**

Pagaminta iš pagerintos kokybės įrankinio plieno. Giliai išgraviruota skalė. Dvi atskiros keičiamos plokštelės pjovimo briaunos.<br>

**Paskirtis:**

Užvartų nuėmimas abiem kryptimis, nuožulų nusklembimas ir gilinimas.

Tinka įkypam įgilinimui.

**Kampas 0°–90° nustatomas tolygiai.**

**Pastaba:**

**Tiksliam laipsnių nustatymui reikalingas reguliavimo įtaisas.**

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Tinkamos keičiamos plokštelės	SP.T1204..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219848 (20IP; 5,5 Nm)
Koto Ø D <sub>s</sub> h <sub>6</sub>	25 mm
Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	49 mm
Regulatoriaus fiksavimo varžtas	219888
Reguliavimo kalibras	219886
Gilavimo Ø D	25 mm
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	105 mm

Koto tipas	Weldon kotas
Nuožulos kampo reguliavimo ribos	0-90 laipsniai
Produkto rūšis	Gilintuvas

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219848
Reguliavimo kalibras	219886
Fiksavimo varžtas	219888