

**Garant**
**KNUX 160410R, Rūšis: HB7010-1**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251076 HB7010-1
GTIN	4045197779991
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

KNUX 160410R HB7010-1 Kietlydinys: HB7010-1

Drožlialaužis: SG

Drožlialaužio laiptelio matmuo: 3,2 mm

 Pjūvio gylis  $a_p$ : 1 - 6 mm

 Pastūma  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/aps,

 Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 100 - 375 m/min

**Techninis aprašymas**

Pagrindinis naudojimas	P
Pjūvio gylis $a_p$	1 - 6 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Drožlialaužio laiptelio matmuo	3,2 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	100 - 375 m/min
Kietlydinys	HB7010-1
Drožlialaužis	SG
Pastūma $f$	0,2 - 0,5 mm/aps,
Kampo spindulys	1 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas

Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	KNUX 160410R
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui