

**Smūginis kilpinis veržliaraktis, užfiksuotas / apsaugotas, Rakto dydis: 41 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	619050 41
GTIN	3662424013720
Produktų klasė	63V

Aprašymas**Modelis:**

Kaldintas šampuojant, trumpa, tvirta profilinė rankena ir pastorinti smūginiai galai. Patentuota fiksavimo sistema laiko raktą ant veržlės. Todėl kalant nereikia laikyti rakto, o tai mažina riziką susižeisti ir padidina darbo saugumą. Naujoviška ir patogi atblokovimo svirtis. Įkabinimo skylė darbams aukštyje.

Apdirbama medžiaga:

Plieninis smūgių skaitiklis, juodai fosfatuotas.

Rakto ilgis L: 231 mm

Žiedo Ø D: 62 mm

Kilpos aukštis h: 26 mm

Techninis aprašymas

Kilpos aukštis h	26 mm
Rakto dydis	41 mm
Rakto ilgis L	231 mm
Žiedo Ø D	62 mm
Svoris	990 g
Produkto rūšis	Veržliaraktis