

Garant**Sriegpjovė Kairinis sriegis, M-LH: M7****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 140620 M7 |
| GTIN | 4062406189389 |
| Produktų klasė | 11K |

Aprašymas**Modelis:**

Uždara forma su įpjova.

1 3/4 žingsnių įpjova.

Pjovimo kryptis: kairinė

Tolerancijos klasė: DIN 13 6g

Žingsnis: 1 mm

Išorinis Ø: 25 mm

Aukštis: 9 mm

Techninis aprašymas

| | |
|--------------------|-----------|
| Išorinis Ø | 25 mm |
| Žingsnis | 1 mm |
| Tolerancijos klasė | DIN 13 6g |
| Aukštis | 9 mm |
| Sriegio dydis | M7 |

| | |
|-----------------|--------------|
| Sriegio tipas | M-LH |
| Profilio kampas | 60 laipsniai |
| Ašmenys | HSS |
| Norma | EN 22568 |
| Pjovimo kryptis | kairinė |
| Produkto rūšis | Sriegpjovė |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis (trumpadrožlis) | ribotai tinka | | |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | | |
| Alyva | tinka | | |
| sausasis | ribotai tinka | | |