

**HOLEX****Pereinamoji įvorė su įpjova, Koto Ø d1 / Tvirtinimo kiaurymės Ø d2: 40/8mm**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	319428 40/8
GTIN	4045197782038
Produktų klasė	32V

## Aprašymas

**Modelis:**

Tinka VDI laikikliams forma E2 (Nr. 319275 – 319405).

Konstrukcija su įpjova - įrankį galima reguliuoti fiksavimo varžtu, fiksuoti ištekinimo peilių laikikliu.

**Paskirtis:**

Įrankių su cilindrinio koto Ø sumažinimui.

## Techninis aprašymas

$l_2$	10 mm
Užveržimo Ø d <sub>2</sub>	8 mm
Koto Ø d <sub>1</sub>	40 mm
Ø d <sub>4</sub>	45 mm
$l_1$	79 mm
Produkto rūšis	Pereinamoji įvorė