

**Pereinamoji įvorė su įpjova, Koto Ø d1 / Tvirtinimo kiaurymės Ø d2: 40/25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	319428 40/25
GTIN	4045197782106
Produktų klasė	32V

Aprašymas**Modelis:**

Tinka VDI laikikliams forma E2 (Nr. 319275 – 319405).

Konstrukcija su įpjova - įrankį galima reguliuoti fiksavimo varžtu, fiksuoti ištekimo peilių laikikliu.

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio koto Ø sumažinimui.

Techninis aprašymas

Ø d ₄	45 mm
l ₂	10 mm
l ₁	79 mm
Koto Ø d ₁	40 mm
Užveržimo Ø d ₂	25 mm
Produkto rūšis	Pereinamoji įvorė