

HOLEX**Pereinamoji įvorė su įpjova, Koto Ø d1 / Tvirtinimo kiaurymės Ø d2: 50/25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	319428 50/25
GTIN	4045197782175
Produktų klasė	32V

Aprašymas**Modelis:**

Tinka VDI laikikliams forma E2 (Nr. 319275 – 319405).

Konstrukcija su įpjova - įrankį galima reguliuoti fiksavimo varžtu, fiksuoti ištekimo peilių laikikliu.

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio koto Ø sumažinimui.

Techninis aprašymas

Užveržimo Ø d ₂	25 mm
Ø d ₄	55 mm
l ₁	90 mm
Koto Ø d ₁	50 mm
l ₂	10 mm
Produkto rūšis	Pereinamoji įvorė