

**Pereinamoji įvorė su įpjova, Koto Ø d1 / Tvirtinimo kiaurymės Ø d2: 50/40mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	319428 50/40
GTIN	4045197782199
Produktų klasė	32V

Aprašymas**Modelis:**

Tinka VDI laikikliams forma E2 (Nr. 319275 – 319405).

Konstrukcija su įpjova - įrankį galima reguliuoti fiksavimo varžtu, fiksuoti ištekinimo peilių laikikliu.

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio koto Ø sumažinimui.

Techninis aprašymas

Koto Ø d ₁	50 mm
l ₁	90 mm
Užveržimo Ø d ₂	40 mm
Ø d ₄	55 mm
l ₂	10 mm
Produkto rūšis	Pereinamoji įvorė