



Tikslios fiksavimo žiedų replės su ribotuvu, Tipas: A11



Užsakymo data

Užsakymo numeris	719892 A11
GTIN	4003773079606
Produktų klasė	73F

Aprašymas

Modelis:

Rankena ir lankstas kaldinti. Rankena ir lankstas kaldinti, itin tiksliai apdoroti ir įspausti į replių korpusą.

Su reguliuojamu ribotuvu.

Replės dengtos pilka antikorozyne danga. Rankenos padengtos plastikumu. Lankstas su **integruota spyruokle**.

Privalumai:

Įmontuoti smaigaliai pakelia dideles apkrovas, iki 10 kartų stabilesni už prisuktus smaigalius.

Paskirtis:

Įdėti ir išimti tvirtinimo žiedams.

Standartas:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Tvirtinimo žiedų replių naudojimas: Išorinis žiedas, lenktas

visas ilgis: 130 mm

išorinių fiksavimo žiedų Ø: 10 - 25 mm

Smaigalių Ø: 1,3 mm

Techninis aprašymas

visas ilgis	130 mm
išorinių fiksavimo žiedų Ø	10 - 25 mm
Tvirtinimo žiedų replių naudojimas	Išorinis žiedas, lenktas

Žiaunų forma	lenkti 90° kampu
Norma	DIN 5254 B
Forma	B
Smaigalių Ø	1,3 mm
Rankena	su plastikine danga
Medžiaga	Specialusis plienas
Paviršius	su pilka antikorozine danga
su ribotuvu	taip
lankstas su integruota atidarymo spyruokle	taip
Rankena su fiksatoriumi	ne
Keičiami galiukai	ne
Produkto rūšis	Fiksavimo žiedų replės