



Tikslios fiksavimo žiedų replės su ribotuvu, Tipas: A21



Užsakymo data

Užsakymo numeris	719892 A21
GTIN	4003773079613
Produktų klasė	73F

Aprašymas

Modelis:

Rankena ir lankstas kaldinti. Rankena ir lankstas kaldinti, itin tiksliai apdoroti ir įspausti į replių korpusą.

Su reguliuojamu ribotuvu.

Replės dengtos pilka antikorozine danga. Rankenos padengtos plastikumu. Lankstas su **integruota spyruokle**.

Privalumai:

Įmontuoti smaigaliai pakelia dideles apkrovas, iki 10 kartų stabilesni už prisuktus smaigalius.

Paskirtis:

Įdėti ir išimti tvirtinimo žiedams.

Standartas:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Tvirtinimo žiedų replių naudojimas: Išorinis žiedas, lenktas

visas ilgis: 165 mm

išorinių fiksavimo žiedų Ø: 19 - 60 mm

Smaigalių Ø: 1,8 mm

Techninis aprašymas

Tvirtinimo žiedų replių naudojimas	Išorinis žiedas, lenktas
Norma	DIN 5254 B
Smaigalių Ø	1,8 mm

Žiaunų forma	lenkti 90° kampu
išorinių fiksavimo žiedų Ø	19 - 60 mm
Forma	B
visas ilgis	165 mm
Rankena	su plastikine danga
Medžiaga	Specialusis plienas
Paviršius	su pilka antikorozine danga
su ribotuvu	taip
lankstas su integruota atidarymo spyruokle	taip
Rankena su fiksatoriumi	ne
Keičiami galiukai	ne
Produkto rūšis	Fiksavimo žiedų replės