

KÄRCHER**Drėgno ir sauso valymo siurblys, Gamintojo pavadinimas: NT27ME****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	078521 NT27ME
GTIN	4039784724174
Produktų klasė	07C

Aprašymas**Modelis:**

Našus universalus **drėgno ir sauso valymo siurblys**, didelė siurbimo galia, kompaktiška konstrukcija, žarnos laikiklis ir priedų laikiklis ant prietaiso. **Automatinis išjungimas**, kai indas prisipildo iki maksimalios ribos.

- **Sulankstomas filtras leidžia siurbti drėgnai ir sausai neišimant filtro.**
- **Automatinė filtro valymo sistema Tact užtikrina sklandų nepertraukiamą darbą, mažas išlaidas techninei priežiūrai ir ilgą filtro eksploatavimo trukmę.**
- **Dėl centrinio jungiklio-rankenėlės patogų perjungti siurbimo programą.**
- **Mobilus universalus siurblys.**
- **Su nerūdijančio plieno laikikliu ir cilindrinio filtru.**
- **Tvirta 27 L talpa su bamperiu ir metaliniais nulenkiamaiais ratukais.**

Tiekimo sudėtis:

Yra siurbimo žarna su kolektoriumi, metaliniu siurbimo vamzdžiu 2x0,5 m, antgaliu grindims ir antgaliu grioveliams valyti, plokščiu sluoksniuotu arba popieriniu filtru.

Pastaba:

Alyvoms ir skysčiams, kurių sudėtyje yra alyvos, naudokite pramoninį siurbį Nr. 078522.

Techninis aprašymas

Dulkių pralaidumo klasė - siurblys	L
Jungties nominalus dydis	35 mm
Aukštis	540 mm
Ilgis	420 mm
Naudojama galia	1380 W
Laido ilgis	7,5 m
Svoris	8,2 kg
Vakuumas	200 mbar
Plotis	420 mm
Darbinis triukšmas	72 dB(A)
Gamintojo pavadinimas	NT 27/1 Me Adv *EU
Turbinų skaičius	1
Talpų tūris	27 l
Siurbimo žarnos ilgis	2,5 m
Oro srautas	67 l/s
Filtravimo sistema	Cilindrinis filtras
Ypatybė	Nerūdijančiojo plieno talpa, mobili
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Drėgno ir sauso valymo siurblys

Priedai

Filtrų maišelių rinkinys 5 vnt. Tinka siurblio tipui NT27	072808 NT27
Guminis įstrižas antgalis Jungties nominalus dydis DN35	078527 DN35
Cilindrinis filtras Tinka siurblio tipui NT27	072807 NT27
Adapteris, kurio Ø 40-35 mm Jungties nominalus dydis DN35	078538 DN35
Siauras antgalis grioveliams, 13 mm Jungties nominalus dydis DN35	078528 DN35