

Tekinimo plokštelių laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 32/19mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250022 32/19
GTIN	4045197782687
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Laikiklio ISO kodas	PCKNR/L 3232P19
Darbinės dalies ilgis L ₄	40 mm
Spyruoklių rinkinys	259044 7
Galvutės ilgis L ₁	40 mm
Plokštelės dydis	19 mm
Svirties varžtas	259018 13
Koto dydis	32 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CN.. 1906..
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 5
Atraminė plokštelė	259031 36
Bendras ilgis L	170 mm
Svirtis	259015 13
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	75 laipsniai

Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Svirties varžtas Tipas 13	259018 13
Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 7	259044 7
Svirtis Tipas 13	259015 13
Atraminė plokštelė Tipas 36	259031 36