

Garant**Tekinimo plokštelių laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 20/09mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250025 20/09
GTIN	4045197782731
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Svirtis	259015 9
Plokštelės dydis	9 mm
Darbinės dalies ilgis L ₄	25 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CN.. 09T3..
Atraminė plokštelė	259031 27
Galvutės ilgis L ₁	26 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 3
Svirties varžtas	259018 6
Laikiklio ISO kodas	PCSNR/L 2020K09
Spyruoklių rinkinys	259044 5
Koto dydis	20 mm
Serija	QuickTurn
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne

Reguliuojamas kampas κ	45 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Atraminė plokštelė Tipas 27	259031 27
Svirtis Tipas 9	259015 9
Svirties varžtas Tipas 6	259018 6
Spyruoklių kaiščių rinkinys 10 vnt. Tipas 3	259047 3
Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 5	259044 5