

HOLEX**ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui, ET 16, Nominalus užveržimo Ø d: 2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

309445 2

GTIN

4045197782816

Produktų klasė

32Z

Aprašymas**Modelis:**

Užgrūdinta ir šlifuota.

Privalumai:Ašine kompensacija išlyginami nežymūs **nuokrypiai nuo centro** (kad būtų išlaikytas reikalaujamas koncentriškumas ir sriegio bei suleidimo kokybė). Ašinė kompensacija - 0,1 mm.**Paskirtis:**

Sriegimui arba plėtimui frezavimo ir tekinimo staklėse.

Tinka:

Visoms standartinėms ER įspraustinėms.

Pastaba:Tvirtinamas tik nominalus Ø. **Netinka tvirtinimui į precizinę ER įsprautinę CENTRO P.****Techninis aprašymas**

Nominalus užveržimo Ø d

2 mm

Laikiklis

ET 16

Norma

Gamykliniai standartai

Išorinis Ø D

17 mm

Bendras ilgis L

29 mm

ašinė kompensacija	0,1 mm
Radialinė kompensacija R Sriegių apdirbimas	0,3 mm
Radialinė kompensacija R pritrynimasis	0,05 mm
Produkto rūšis	Spyruoklinė įvorė