


**Greitaeigė freza MFH mini, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 42/7mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	221960 42/7
GTIN	2050001929969
Produktų klasė	250

**Techninis aprašymas**

Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	40 mm
Tvirtinimo sriegis M	M16
Ø $D_3$	35 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	LOGU 0303..
Pjovimo briaunų skaičius Z	7
Keičiamų plokštelių varžtas	229713 (8IP; 1,2 Nm)
maksimalus pjovimo gylis $a_{\text{p maks.}}$	1 mm
Pjovimo briaunos Ø $D_c$	42 mm
Vidinis aušinimas	taip
Nuožulos ilgis L, skirtas $\alpha_{\text{max}}$	33,3 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø $D_{\text{min}}$	77 mm
Nuožulos kampas $\alpha_{\text{max}}$	0,52 laipsniai
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø $D_{\text{max}}$	82 mm
Koto tipas	su sriegiu

frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

---

## Priedai

Užveržimo varžtas	229713
-------------------	--------