

**uvex****Nuo karščio saugančių pirštinių pora uvex profatherm XB40, Pirštinių dydis: 11**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris

094640 11

GTIN

4048612035917

Produktų klasė

04W

## Aprašymas

**Modelis:**

**uvex Profatherm XB40.** Nuo karščio saugančios pirštinės iš 100 % medvilnės (kilpinė medvilnė), labai gerai termiškai izoliuotos. Labai malonios dėvėti, nes audinys pralaidus orui. Kontaktinis karštis **iki 250 °C**.

**Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

## Techninis aprašymas

Pirštinių dydis

11

Pirštinių rūšis

Karščiui atsparios pirštinės

Apsaugos kategorija

Kategorija III

Pirštinių savybės

Atsparumo karščiui lygis X

EN 388

2241B

EN 407

X2XXXX

Kontaktinė šiluma iki	250 °C
Pagrindo medžiaga	Medvilnė
Dangos variantai	be dangos
Spalva	natūr.
Paskirtis	daugkartin.
Ilgis	400 mm
Pritaikymo sritys	Heavy Duty
CE	1241
Norma	EN 407
Svoris	345 g
Produkto rūšis	Karščiui atsparios pirštinės