

**Weidmüller** **Kablių žirklys su pavarų svirtimi, rankenos su 2K apvalkalais izoliuotos pagal VDE, Visas ilgis: 185mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	730250 185
GTIN	4008190020163
Produktų klasė	73H

**Aprašymas****Modelis:**Rankenos **izoliuotos iki 1000 voltų pagal DIN EN 60900 / VDE 0682-201**.

Viršūnė su pjautuvo formos ašmenimis. Kojelės su plastikinėmis rankenomis. Pjauna lygiai, švariai, neglamžo.

**Paskirtis:**

Varinių ir aliuminių kablių pjovimui.

**Apdirbama medžiaga:****Specialus kaldintas įrankių plienas.****Techninis aprašymas**

Pjovimo galia	35 mm <sup>2</sup>
visas ilgis	185 mm
Kerpa iki Ø	8 mm
Gamintojo pavadinimas	KT8
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Rankena	Plastikinis apvalkalas
Veikimas	mechaninis, darbui viena ranka
Medžiaga	Specialus kaldintas įrankių plienas
Paviršius	neapdirbtas paviršius

Su atidarymo spyruokle

ne

Produkto rūšis

Žirklys