



Keturbriaunių užmaunamų raktų rinkinys, 1/2 colio 21 vnt.



Užsakymo data

Užsakymo numeris	638166
GTIN	4018754260836
Produktų klasė	63A

Aprašas

Aprašymas:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal **DIN 3122 / 3123**; **galvutės** pagal **DIN 3124**. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal **DIN 3120**.

Paskirtis:

Varžtams / veržlėms gs_profil_6kant-einsatz M6 – M20 ir uždegimo žvakėms.

Medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, chromuotas.

Tiekimo sudėtis:

6-briaunės galvutės: 15 vnt. Nr. 642200 dyd. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30

Galvutės uždegimo žvakėms: 1 vnt. Nr. 642450 dyd. 16

T formos rankena: 1 vnt. Nr. 641300

Ilgintuvai: 2 vnt. Nr. 641000 dyd. 130; 255

Šarnyras: 1 vnt. Nr. 641600

Terkšlė: 1 vnt. Nr. 640100

Laikoma: ABS plastiko dėžė

Ilgis: 454 mm

Plotis: 253 mm

Aukštis: 64 mm

Pavaros keturbriaunis: 1/2 in

6-briaunių galvučių dydžių ribos: 10–30 mm

Techninis aprašymas

Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Perdavos profilis	6-briaunė galvutė
Perdavos profilis	12-briaunė galvutė
Dalių skaičius	21
6-briaunių galvučių dydžių ribos	10-30 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Pakuotė	ABS plastiko dėžė
Ilgis	454 mm
Plotis	253 mm
Aukštis	64 mm