



Torx® galvučių rinkinys, 1/2 colio kvadratas 21 vnt.



Užsakymo data

Užsakymo numeris	639701
GTIN	4018754260959
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal **DIN 3122 / 3123**; **galvutės** pagal **DIN 3124**. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal **DIN 3120**.

Paskirtis:

Išoriniams Torx® varžtams su sriegiu M8 – M20. Vidiniams Torx® varžtams su sriegiu M4 – M14.

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, chromuotas.

Tiekimo sudėtis:

Galvutės Torx® varžtams: 7 vnt. Nr. 642700

dyd. E10; E12; E14; E16; E18; E20; E24

Atsuktuvo galvutės Torx® varžtams: 9 vnt. Nr. 643650

dyd. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60

Ilgintuvai: 3 vnt. Nr. 641000

dyd. 50; 130; 255

Šarnyras: 1 vnt. Nr. 641600

Terkšlė: 1 vnt. Nr. 640100

Laikoma: ABS plastiko dėžė

Aukštis: 64 mm

Pavaros keturbriaunis: 1/2 in

Techninis aprašymas

Perdavos profilis	Galvutės TORX® varžtams
-------------------	-------------------------

Perdavos profilis	Atsuktuvus TORX® varžtams
Raktų dydžių matmenys	metrais
Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Dalių skaičius	21
Ilgis	413 mm
Plotis	225 mm
Aukštis	64 mm
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas